

PDU-14M20

Mid-Density Metered Power Distribution

Key Features

Input Current Monitor

사용전류를 실시간으로 LED에 표시

Power Distribution

220VAC, 20A power infeed, 14 power outlets

Detachable input power cord

용도에 따라 여러 종류의 Input Cord를 사용 할 수 있다.

Zero U mount type

네트워크 Rack의 네트워크장비 고밀도화와 그에 따른 전력 수요 증가는 네트워크 Rack의 PDU(Power Distribution Unit)에 새로운 기능을 요구하고 있다. PDU-14M20은 이러한 요구를 만족시키는 제품이다.


PDU-14M20은 LED를 통한 Input Current 모니터링 기능이 있는 PDU로, 네트워크 엔지니어가 Sentry CDU의 True RMS 파워 모니터링 기능을 이용하여 네트워크 장비가 소비하는 전력을 Ampere로 정확하게 측정할 수 있다.

네트워크 Rack에 새로운 서버나 장비가 추가될 때 즉시 증가한 전력 소비량을 알 수 있다.

CDU의 파워 모니터링 기능은 네트워크 장비를 Circuit의 오버로드의 위험없이 안전하게 최대 부하허용치까지 사용할 수 있게 한다.

**Input Current Monitor**

PDU-14M20의 True RMS 파워 모니터링 기능은 Rack의 고밀도 컴퓨팅 환경에서 오버로드를 예방할 수 있는 중요한 기능이다. LED 디스플레이를 통해 전류사용량을 표시한다.

**Retaining Clip**

PDU-14M20의 Power Outlet에 연결된 파워코드가 사용 중 빠지지 않게 고정해주는 Retaining Clip은 착탈이 간편하고, 코드를 케이블타이 등으로 별도 고정해야 하는 불편이 없다.



PDU-14M20

Model	Input Voltage	Input Cord	Outlets	Dimension
PDU-14M20	208-204V	IEC 60320/C20	(14) IEC 60320/C13	690(H)x45(W)x57(D) mm

Certifications

- US & Canada (cTUVus mark) to UL 60950-1:2003 and CAN/CSA 22.2 No. 60950-1-03
- European Union (TUVGS mark) to EN 60950-1:2001

Power Cord Options

- PTCORD-1 IEC60320/C19 - NEMA L6-20P,10ft(3m)
- PTCORD-2 IEC60320/C19 - Schuko10ft(3m)
- PTCORD-3 IEC60320/C19 - IEC60309 (BS4343, CEE17) 16/20A Blue (UK Commando) 10ft(3m)

